

KAPPA

9681FTP300P63 CL67

EAN 4031582348705

Pasūtījuma numurs 00838615



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspeja	● ● ● ● ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Kappa
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu
Standarta	EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteni
Kravnesība pie 4 km/h	1200 kg
Kravnesība pie 6 km/h	1000 kg
Statiskā kravnesība	2000 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	355 mm
Kopējais platums	110 mm
Kopējais svars	14,908 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RITENIS

Korpusa materiāls	Čuguns
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Medus dzeltens (RAL1005)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	300 mm
Protektora platums	50 mm
Korpusa platums	50 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D

KRONŠTEINIS

Materiāls	Čuguns vai dzelzs kalums, smags
Dakšas forma	Plašs, pastiprināts
Grozāmais gūltnis	Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Ofsets	70 mm
Pagrieziena rādiuss	222,5 mm
Grozāms savienojums	445 mm
	✓
Kupola diametrs	111 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	135 mm
Plāksnes platums	110 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	105 mm
Plāksnes atveres diametrs	11 mm

INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

KAPPA

9681FTP300P63 CL67

EAN 4031582348705

Pasūtījuma numurs 00838615



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

KAPPA

9681FTP300P63 CL67

EAN 4031582348705

Pasūtījuma numurs 00838615



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

