



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Novatech
外壳类型	轮子
3 km/h的载重	750 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	1500 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	60 °C

轮子

轮体材料	未定义
胎面材料	聚丙烯，软
直径	82 mm
胎面宽度	96 mm
胎面硬度（A）	92 岸 A
滚珠轴承直径	52 mm
滚珠轴承宽度	14 mm

Product Drawings

