

AGILA

2470DIK100P30-13 TFR

EAN 4031582394894



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●○○

Kopás ●●●○○

Korrozióálló képesség ●●●○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Termék neve | Agila |
| Ház típusa | Forgóvillás görgő |
| Standard | EN12530 - Intézményi görgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál | 80 kg |
| Statikus teherbírás | 160 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 85 °C |
| Összsúly | 135 mm |
| Összsúly | 0,844 kg |

KERÉK

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Felépítmény anyaga | Acéllemez |
| Futófelület anyaga | Tömör gumi, nyomot nem hagyó |
| Csapágy | Kúpos golyóscsapágy |
| Szálvédők | Futófelület védelemmel |
| Átmérő | 100 mm |
| Futófelület szélessége | 32 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 80 Shore A |

VÁZ

| | |
|--------------|--------------------|
| Anyag | Acéllemez, közepes |
| Villa alakja | Széles |
| Forgócsapágy | Kétsoros golyó |
| Ellensúlyoz | 38 mm |
| Körbeforgás | 88 mm |
| Körbeforgás | 176 mm |

SZERELVÉNY

| | |
|-----------------------|---|
| Szerelvény típusa | Csavarfurat |
| Csavar furat átmérője | 13 mm |
| Tippek | A görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel. |

AGILA

2470DIK100P30-13 TFR

EAN 4031582394894



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

