

PURETECH AIR

DQP400x100-Ø20 HL74 4PR

EAN 4031582318029



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ● ● ● ○ ○

Шум движения ● ● ● ○ ○

Исчезновение ● ● ● ○ ○

Устойчивость к коррозии ● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта Puretech air

Тип Колесо

Грузоподъемность при 3 км/ч 200 kg

Электропроводящий Нет

Нержавеющая сталь Нет

Грузоподъемность статическая 400 kg

Общий вес 2,67 kg

КОЛЕСО

Tread hardness	мягкий
Материал корпуса	Листовая сталь
Материал протектора	Пневматическая шина, профиль блока
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	400 mm
Ширина Протектор	100 mm
Диаметр отверстия Ось	20 mm
Длина хаба	74 mm
Твердость Протектор (A)	55 Береговая A

PURETECH AIR

DQP400x100-Ø20 HL74 4PR

EAN 4031582318029



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

