



A imagem pode diferir do produto original

**RODA**

Material do centro da roda	Aço, ferro
Material do piso da roda	Poliuretano, Fundido
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão (RS/2RS)
Cor da Roda	Amarelo mel (RAL1005)
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	80 mm
Largura do Piso	25 mm
Diâmetro do furo do eixo	25 mm
Comprimento do cubo	12 mm
Largura do corpo	25 mm
Dureza do Piso (A)	92 Shore A
Dureza do Piso (D)	42 Shore D

**DESEMPENHO**

Desempenho do rolamento	● ● ● ● ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistência à corrosão	● ● ● ○ ○

**ATRIBUTOS PRINCIPAIS**

Nome do produto	Novatech
Tipo	Roda
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	160 kg
Capacidade de carga a 6 km/h	130 kg
Capacidade de carga estática	320 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-10 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Peso geral	0,38 kg

# NOVATECH

ETY 080X25-Ø25

EAN 4031582369427

Número de encomenda 00839178



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS

