

STYLEA

5920UJI075P40-38X38 DOM20 TFR

EAN 4031582385724



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○

核心属性

产品名称	Stylea
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12528 - 家具脚轮
温度范围 (最低)	-10 ° C
温度范围 (最大)	40 ° C
总高	87 mm
总宽度	53 mm
总重量	0.197 kg

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	带轴套管的滑动轴承
轴	铆钉
侧盖	无螺纹护罩
直径	75 mm
胎面宽度	8 mm
胎面硬度 (A)	87 岸 A

支架

材料	聚酰胺
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	阀杆旋转
旋转半径	62 mm
转向干涉	124 mm
圆顶直径	20 mm

固定件

固定件类型	方形板
上板长	38 mm
上板宽	38 mm
上板孔长度 (最大)	28 mm
上板孔宽度 (最大)	28 mm
上板孔直径	4.4 mm