

NOVATECH

FTP200X80-Ø25 HL92

EAN 4031582419061



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL

Materiaal wielkern	Gieten
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lagering	Precisie kogellagers
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	200 mm
Breedte Loopvlak	80 mm
Diameter Asgat	25 mm
Naaflengte	92 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Novatech
Behuizingstype	Wiel
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/h	1680 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	1400 kg
Statisch draagvermogen	3360 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	7,056 kg

NOVATECH

FTP200X80-Ø25 HL92

EAN 4031582419061



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

