

STYLEA

5920UOI035L51-9 LH 9011/9011

EAN 4031582338447
Rendelési szám 00074911

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ●

Korrozióálló képesség ● ● ● ● ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Stylea
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Standard	EN12528 - Bútorgörgők
Teherbírás 3 km/h-nál	50 kg
Statikus teherbírás	100 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	33 mm
Teljes szélesség	52 mm
Összsúly	0,047 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapágó	Siklócsapágó távtartóval
Tengely	Szegecselt
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	35 mm
Futófelület szélessége	12 mm
Test szélessége	12 mm

VÁZ

Anyag	Poliamid
Villa alakja	Ikerkeres villa
Forgócsapágó	Csap, forgatható
Szín	Grafitfekete (RAL9011)
Ellensúlyoz	12 mm
Körbeforgás	37 mm
Körbeforgás	74 mm
Kupola átmérője	15,2 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Zsákfurat B10 szerelvényhez
Csavar furat átmérője	9 mm

STYLEA

5920UOI035L51-9 LH 9011/9011

EAN 4031582338447
Rendelési szám 00074911



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

