

## AGILA

2470PJO075R07-Ø24-27

EAN 4031582328530



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ○ ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ○ ○ |
| Odejście             | ● ● ● ○ ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ○ ○ |

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Agila                                    |
| Typ obudowy                    | Kółko obrotowe                           |
| Standardowy                    | EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń |
| Nośność przy 3 km/h            | 75 kg                                    |
| Nośność statyczne              | 150 kg                                   |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -10 °C                                   |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 40 °C                                    |
| Wysokość całkowita             | 103 mm                                   |

## KOŁO

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Materiał ciała       | Polipropylen            |
| Materiał bieżni      | Kauczuk termoplastyczny |
| Łożysko              | Łożysko ślizgowe        |
| Ośłony gwintu        | Bez osłony gwintu       |
| Średnica             | 75 mm                   |
| Szerokość Bieżnia    | 25 mm                   |
| Twardość Bieżnia (A) | 87 Shore A              |

## OBUDOWA

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Materiał               | Arkusz stalowy, średni |
| Kształt Widelec        | Poszerzane             |
| Łożysko obrotowe       | Dwa wyściگی kulkowe    |
| Wysięg                 | 24 mm                  |
| Promień działania koła | 61,5 mm                |
| Zasięg działania koła  | 123 mm                 |

## MOCOWANIE

|                                           |                                                                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ mocowania                             | Syntetyczny ekspander, okrągły                                       |
| Mocowanie na kołek rozporowy (minimalne)  | 24 mm                                                                |
| Mocowanie na kołek rozporowy (maksymalne) | 27 mm                                                                |
| Wskazówka                                 | Podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby. |

# AGILA

2470PJO075R07-Ø24-27

EAN 4031582328530



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

---

