产品信息

# INTEGRAL

## 2044XSX150R36-32S30 D 9002 4xM6 W

EAN 4031582341041



图片可能与原产品不同

### 表现

| | |
|---|---|
| 滚动性能 | ●●●○○ |
| 运动噪音 | ●●●○○ |
| 损耗 | ●●●●○ |
| 耐腐蚀性 | ●●●○○ |

### 核心属性

| | |
|---|---|
| 产品名称 | Integral |
| 外壳类型 | 带中控全锁或方向锁的万向脚轮 |
| 标准 | EN12531 - 医院病床脚轮 |
| 3 km/h的载重 | 150 kg |
| 4 公里/小时的载重 | 150 kg |
| 导电 | 是 |
| 不锈 | 否 |
| 静态载重 | 450 kg |
| 温度范围（最低） | -25 °C |
| 最高温度范围 | 80 °C |
| 总高 | 183 mm |
| 总宽度 | 62 mm |
| 总重量 | 1.11 kg |
| 认证 | 经 TÜV Süd 测试和监测 |

### 支架

| | |
|---|---|
| 外壳材料 | 钢板，中号 |
| 支架形状 | 已关闭 |
| 旋转轴承 | 精密滚珠轴承 |
| 颜色 | 灰白色 （RAL9002） |
| 偏移量 | 40 mm |
| 旋转半径 | 115 mm |
| 转向干涉 | 230 mm |
| 圆顶直径 | 62 mm |

### 轮子

| | |
|---|---|
| 轮体材料 | 聚酰胺，导电 |
| 胎面材料 | 聚氨酯，注塑，导电 |
| 轴承 | 精密滚珠轴承，密封的 |
| 胎面颜色 | 石板灰（类似 RAL7015） |
| 轮子颜色 | 石板灰 （RAL7015） |
| 侧盖 | 集成螺纹防护装置 |
| 直径 | 150 mm |
| 胎面宽度 | 32 mm |
| 轮体宽度 | 32 mm |
| 胎面硬度 （A） | 91 岸 A |
| 胎面硬度 （D） | 40 肖氏 D |

### 固定件

| | |
|---|---|
| 固定件类型 | 带凸轮孔的阀杆，用于异型杆，短版本 |
| 螺栓直径 | 32 mm |
| 螺栓长度 | 51 mm |
| 螺栓螺纹位置 | 7 mm |
| 螺栓安装孔数量 | 4 |
| 提示 | 可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。 |

iF 设计奖

红点设计奖

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# INTEGRAL


2044XSX150R36-32S30 D 9002 4xM6 W

EAN 4031582341041

订单号 00061694

**产品图纸**



iF 设计奖

红点设计奖

© Copyright 2026 TENTE International GmbH