

ALPHA

3478PVJ160P63

EAN 4031582377880



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●●○

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Alpha
Тип корпуса	Фиксированное Колесная опора
Стандартный	EN12532 - Транспортное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	135 kg
Грузоподъемность статическая	270 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	200 mm
Общая ширина	115 mm
Общий вес	1,673 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен
Материал протектора	Литая резина, черная
Подшипник	Роликовый (Игольчатый) подшипник
Ось	Винт с гайкой
Цвет Колесо	Черный графит (RAL9011)
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	160 mm
Ширина Протектор	40 mm
Ширина тела	40 mm
Твердость Протектор (A)	80 Береговая A

КРОНШТЕЙН

Материал	Стальной лист, тяжелый
Форма Вилы	Широкая
Цвет	Пассивированный голубым

ФИТИНГ

Тип фитинга	Прямоугольная пластина
Длина пластины	137 mm
Ширина пластины	115 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)	75 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	80 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)	75 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	105 mm
Диаметр отверстия пластины	11 mm

ALPHA

3478PVJ160P63

EAN 4031582377880



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

