

LINEA CLINIC

5946UAC125R36-32S30OH150 4xM6

EAN 4031582360028



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ●
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a la corrosió	● ● ● ● ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Linea clinic
Tipus	Rueda giratoria con central, Freno total
Tracidad de carga a 3 km/h	150 kg
Tracidad de carga a 4 km/h	150 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	Sí
Tracidad de carga estàtica	300 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Alçada total	150 mm
Àmplia general	71 mm
Pes total	0,95 kg
Certificació	Assaig i seguiment de TÜV Süd

SUPORT

Material d'habitatge	Poliamida
Forquilla Forma	Suport Twin Roda
Scamiento giratorio	Rodament de boles de precisió
Desplaçament	40 mm
Scio de giro	102,5 mm
Sterferencia de giro	205 mm

RODA

Material corporal	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Injectat
El Bearing	Rodament de boles de precisió Inoxidable
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	125 mm
Banda de rodadura ample	15 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, Versió curta
Pern Diamant	32 mm
Pern Longitud	50 mm
Col·lecció	Els llits rentables han de ser Segellat a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital.



El
Deutscher
Dissenyador
Club



Premi
Interzum



Premi IF
Disseny

LINEA CLINIC


5946UAC125R36-32S30OH150 4xM6

EAN 4031582360028



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Plànols del producte



El
Deutscher
Dissenyador
Club



Premi
Interzum



Premi IF
Disseny