

## LINEA CLINIC

5946UAC125R36-32S30OH150 4xM6

EAN 4031582360028



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Actuació Roll               | ● ● ● ● ● |
| El soroll del moviment      | ● ● ● ○ ○ |
| Atràcia                     | ● ● ● ● ○ |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Nom del producte           | Linea clinic                             |
| Tipus                      | Rueda giratoria con central, Freno total |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 150 kg                                   |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 150 kg                                   |
| Conducció elèctrica        | No                                       |
| Inoxidable                 | Sí                                       |
| Tracidad de carga estàtica | 300 kg                                   |
| Temperatura (mínim)        | -20 °C                                   |
| Temperatura màxima (màxim) | 80 °C                                    |
| Alçada total               | 150 mm                                   |
| Àmplia general             | 71 mm                                    |
| Pes total                  | 0,95 kg                                  |
| Certificació               | Assaig i seguiment de TÜV Süd            |

## SUPORT

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Material d'habitatge | Poliamida                     |
| Forquilla Forma      | Suport Twin Roda              |
| Scamiento giratorio  | Rodament de boles de precisió |
| Desplaçament         | 40 mm                         |
| Scio de giro         | 102,5 mm                      |
| Sterferencia de giro | 205 mm                        |

## RODA

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Material corporal                   | Poliamida                                |
| Material de la banda de rodadura    | Poliuretà, Injectat                      |
| El Bearing                          | Rodament de boles de precisió Inoxidable |
| Protectors de fil                   | Amb la guardaespallles                   |
| Diametralització                    | 125 mm                                   |
| Banda de rodadura ample             | 15 mm                                    |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 92 Shore A                               |

## FITACIÓ

|                  |                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipus de Fitting | Espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, Versió curta                                  |
| Pern Diamant     | 32 mm                                                                                           |
| Pern Longitud    | 50 mm                                                                                           |
| Col·lecció       | Els llits rentables han de ser Segellat a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital. |



El  
Deutscher  
Dissenyador  
Club



product  
design  
award

Premi IF  
Disseny



Premi  
Interzum

# LINEA CLINIC


5946UAC125R36-32S30OH150 4xM6

EAN 4031582360028



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Plànols del producte



El  
Deutscher  
Dissenyador  
Club



product  
design  
award

Premi IF  
Disseny



Premi  
Interzum