

INTEGRAL TWIN

2944UAP100R26-28S45 D 9002 4xM8

EAN 4031582302523



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ●
Buka u pokretu	● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Integral twin
Tip	Okreni Tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica
Standard	EN12531 - Bolnički stolovi
Nosivost na 3 km/h	125 kg
Nosivost na 4 km/h	125 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	375 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-25 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Sveukupna visina	129 mm
Ukupna širina	63 mm
Ukupna težina	1.04 kg
Sertifikacija	Ispitano i nadgledano od strane TÜV Süd

KUCISTE

Materijal kućišta	Čelični list, srednji
oblik viljuska	kuciste za dva Tocak
okretni lezaj	precizini kuglicni lezaj
Boja	Siva bela (RAL9002)
ofset	31 mm
okretni radijus	85 mm
Otpor okretanju	170 mm
Prečnik kupole	61.5 mm

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Poliuretan, liveno
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak	Siva bela (RAL9002)
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	100 mm
Širina omotac	15 mm
Širina tela	15 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)	42 Šor D

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	stablo sa bregasta rupa za trake profila
Prečnik sraf	28 mm
Dužina sraf	96 mm
Položaj sraf	19 mm
Količina otvora za montiranje sraf	4



Nemačka
nagrada
Dizajn



Red Dot
Dizajn
Award

INTEGRAL TWIN

2944UAP100R26-28S45 D 9002 4xM8

EAN 4031582302523

Broj porudžbine 00060462

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

