

AGILA

2471DYK100R05-28

EAN 4031582343793



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○○

Шум движения ●●●○○○

Исчезновение ●●●○○○

Устойчивость к коррозии ●●●○○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Название продукта | Agila |
| Тип | Поворотное Колесная опора с Тормоз направления |
| Стандартный | EN12530 — ролики устройств |
| Грузоподъемность при 3 км/ч | 80 kg |
| Электропроводящий | Да |
| Нержавеющая сталь | Нет |
| Грузоподъемность статическая | 160 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 85 °C |
| Общая высота | 138 mm |
| Общий вес | 1,27 kg |

КРОНШТЕЙН

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Материал корпуса | Стальной лист, средний |
| Форма Вилы | Широкая |
| Поворотный узел | Две гонки с мячом |
| Цвет | Пассивированный голубым |
| Офсет (Смещение) | 43,5 mm |
| Радиус поворота | 131 mm |
| Поворотное соединение | 262 mm |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Материал корпуса | Листовая сталь |
| Материал протектора | Литая резина, черная, электропроводная |
| Подшипник | Кронусный шарикоподшипник |
| Защита от проводов | С защитой резьбы |
| Диаметр | 100 mm |
| Ширина Протектор | 32 mm |
| Твердость Протектор (A) | 80 Береговая A |

ФИТИНГ

| | |
|--------------|--------------------------|
| Тип фитинга | Цельный Стержень круглый |
| Диаметр Болт | 28 mm |
| Длина Болт | 45 mm |

AGILA

2471DYK100R05-28

EAN 4031582343793



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

