

AGILA STAINLESS

7477PJO075P40

EAN 4031582351033



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ●

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Agila stainless
Tip	Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	75 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	yes
Statički Nosivost	150 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	100 mm
Ukupna širina	43 mm
Ukupna težina	0.32 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	nerdjajuci čelik, medijum
oblik viljuska	siroko
okretni lezaj	Dve lopte
Boja	nerdjajuci čelik
ofset	24 mm
okretni radijus	81 mm
Otpor okretanju	162 mm
Material spring	visokootporni cink-lamelarni premaz na koroziju
Material brake pedal	hromirani cinkani liv pod pritiskom
Prečnik kupole	43 mm

TOCAK

Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Termoplastična guma
Nošenje	klizni lezaj
Boja Tocak	Srebrna siva (RAL7001)
stičnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	75 mm
Širina omotac	25 mm
Širina tela	25 mm
Teškoća gazaćeg omotac (A)	87 Šora A

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Skverna ploča
Dužina ploče	60 mm
Širina ploče	60 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	38 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	48 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	38 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	48 mm
Prečnik otvora ploče	6.3 mm

AGILA STAINLESS

7477PJO075P40

EAN 4031582351033

Broj porudžbine 00036682
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

