

KAPPA LOAD

9650FCP160P63

EAN 4031582451870



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Kappa load
Type	Wielen
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/h	900 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	750 kg
Statisch draagvermogen	1800 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	205 mm
Totaal gewicht	5,985 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Gietijzer
Materiaal loopvlak	Ultratech polyurethaan, Gegoten
Lagering	Precisie kogellagers
As	Geschroefd met moer
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	160 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A

BEHUIZING

Materiaal	Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Vork Vorm	Breed, Versterkt
Zwenklager	Rollager
Offset	58 mm
Zwenk radius	138 mm
Draaicirkel	276 mm
	✓

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	135 mm
Breedte plaat	110 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	105 mm
Breedte plaatgat (minimaal)	75 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	80 mm
Diameter plaatgat	11 mm

KAPPA LOAD

9650FCP160P63

EAN 4031582451870



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

