

NOVATECH

FTX140X60-Ø12 HL65-A

EAN 4031582332070



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ● ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Novatech
하우징 유형	휠
3km/h에서의 적재 용량	700 kg
정지 중 하중용량	1400 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
전체 체중	2.99 kg

휠

차체 재질	주물
트레드 재질	폴리우레탄, 주조
베어링	정밀 볼 베어링, 밀봉된
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	140 mm
트레드 폭	60 mm
차축 홀 직경	12 mm
허브 길이	65 mm
트레드의 경도(A)	92 Shore A
베어링 유형	6006 2RS
실링 유형	A
다음에 적합	bt_linde

NOVATECH

FTX140X60-Ø12 HL65-A

EAN 4031582332070



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

