

AGILA

2470UAP100R07-Ø27-30

EAN 4031582325584



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veikspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Agila
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteni
Kravnesība pie 3 km/h	100 kg
Statiskā kravnesība	200 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	40 °C
Kopējais augstums	138 mm
Kopējais svars	0,755 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliāmīds
Protektora materiāls	Poliuretāns, injicēts
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	100 mm
Protektora platums	32 mm
Protektora cietība (D)	40 Krasts D

KRONŠTEINIS

Materiāls	Tērauda loksne, vidēja
Dakšas forma	Plašs
Grozāmais gūltnis	Divu bumbu sacikstes
Ofsets	38 mm
Pagrieziena rādiuss	88 mm
Grozāms savienojums	176 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Sintētiskais paplašinātājs, apaļš
Paplašinātāja stiprinājums (minimālais)	27 mm
Paplašinātāja stiprinājums (maksimālais)	30 mm
Ieteikums	Pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru.

AGILA

2470UAP100R07-Ø27-30

EAN 4031582325584



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

