

DURATECH

U00125x43-Ø12 HL 58

EAN 4031582419023



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Polyamide
Bandage	Identique au corps de Roue
Roulement	Moyeu lisse
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	125 mm
Largeur du Bandage	43 mm
Diamètre du trou de l'Axe	20 mm
Longueur de moyeu	58 mm
Dureté du Bandage (D)	75 Shore D

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Duratech
Type	Roue
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	300 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	600 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids global	0.24 kg

DURATECH

U00125x43- ϕ 12 HL 58

EAN 4031582419023



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

U00125x43- ϕ 12 NL58

