

NOVATECH

FTP250x50-Ø25 HL60

EAN 4031582452976



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

RODA


Material corporal	Ferro Colat
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Fos
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Protectors de fil	Amb la guardaespatlles
Diametralització	250 mm
Banda de rodadura ample	50 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	25 mm
Longitud del cub	60 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES


Nom del producte	Novatech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 4 km/h	1440 kg
Tracidad de carga a 6 km/h	1200 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	2880 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Pes total	6,15 kg



NOVATECH

FTP250x50-Ø25 HL60

EAN 4031582452976



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.