INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

DURATECH SILENT

HUR100x36-Ø12 white

EAN 4031582400687



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	●●●○○
Ruido de movimiento	●●●●●
Desgaste	●●●○○
Resistencia a la corrosión	●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Duratech silent
Tipo	Aro
Estándar	EN12532 - Material de transporte
Capacidad de carga a 4 km/h	160 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	320 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Peso total	0.4 kg

ARO

Material del cuerpo	Material híbrido de amortiguación
Material de la banda de rodadura	Poliamida
Cojinete	Rodamiento de rodillos
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	100 mm
Ancho de Banda de rodadura	36 mm
Diámetro del agujero del Eje	12 mm
Longitud del cubo	44 mm
Dureza de la Banda de rodadura (D)	75 Shore D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH SILENT

HUR100x36-Ø12 white

EAN 4031582400687

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Planos del producto



© Copyright 2026 TENTE International GmbH