

STYLEA

5920XOI065L51-11 DOM23X43,6

EAN 4031582343007



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

| | |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement | ● ● ● ○ ○ |
| Attrition | ● ● ● ● ● |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit | Stylea |
| Type | Roulette pivotante |
| Standard | EN12528 - Roulettes d'ameublement |
| Capacité de charge à 3 km/h | 50 kg |
| Conducteur électrique | ✓ |
| Statique Capacité de charge | 100 kg |
| Plage de température (minimale) | -10 °C |
| Plage de température (maximale) | 40 °C |
| Hauteur | 91,5 mm |
| Largeur totale | 46 mm |

ROUE

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Matériau du corps | Polyamide, conducteur électrique |
| Bandage | Identique au corps de Roue |
| Roulement | Moyeu lisse avec tube Entretoise |
| Axe | Rivelé |
| Pare-fils | Sans protège-filet |
| Diamètre | 65 mm |
| Largeur du Bandage | 7 mm |

CHAPE

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Matériau | Polyamide |
| Forme Chape | Double Roue Roue Chape |
| Pivot | Tige pivotante |
| Rayon d'encombrement | 53 mm |
| Diamètre d'encombrement | 106 mm |
| Diamètre du dôme | 23 mm |

RACCORD

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Type de raccord | Trou borgne pour raccord B10 |
| Diamètre du trou de l'Œil | 11 mm |

STYLEA

5920XOI065L51-11 DOM23X43,6

EAN 4031582343007



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

