

ALPHA

3478UFP125P62

EAN 4031582327649

Numéro de commande 00026480



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●●○

Bruit de mouvement ●●●●●

Usure ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Alpha
Type	Roulette fixe
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	250 kg
Capacité de charge statique	500 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	155 mm
Largeur totale	85 mm
Poids	0,831 kg

ROUE

Corps de roue	Polyamide
	souple
Bandage	Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé
Roulement	Roulement à billes de précision
Axe	axe de roue boulonné
Couleur de la roue	Gris argenté (RAL7001)
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	40 mm
Largeur du corps de roue	40 mm
Dureté du bandage (A)	63 Shore A

CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, lourde
Forme de la chape	Galbée
Couleur	Zingué bleu

FIXATION

Type de fixation	Platine rectangulaire
Longueur de la platine	103 mm
Largeur de la platine	85 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)	77 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	60 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	77 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	80 mm
Diamètre des trous de la platine	9 mm

ALPHA

3478UFP125P62

EAN 4031582327649
 Numéro de commande 00026480



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

Technical drawing showing three views of a wheel assembly: a top view, a side view, and a perspective view. Dimensions are provided in millimeters: top view shows a diameter of $\varnothing 125 \pm 0,2$, a width of 80 $\pm 0,2$, and a distance of 77 $\pm 0,2$; side view shows a height of 85 $\pm 0,2$ and a width of 46 ± 1 ; perspective view shows a diameter of 125 and a width of 46. A small detail drawing of the wheel is labeled '12'.

Achtung! Zeichnungsänderungen nur nach Freigabe!
attention! amendment of drawing only after release!

Notice the protective note 100 14076.
 The reproduction, distribution and utilization of the drawing as well as the communication of this content to others without explicit authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

Skizzenwerk 100 14076 beachten.
 Weitergabe ohne Genehmigung dieser Zeichnung, Vervielfältigung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.
 Alle Rechte für den Fall der Patente, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustervereinbarung vorbehalten.

Abgesehen	Überfläche	Rechteck 10, 12	mit Holz Folie versehen
		Verbleibt	<input type="checkbox"/> Folie <input type="checkbox"/> ohne Folie
		3478 125P62	
TENTE		TR11457	100
City	Address	Street	Zip Code