

LUMINA

5525UOI075L51-11 RAL9006

EAN 4031582310696
Bestelnummer 00073425

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ●
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Lumina
Type	Zwenkwiel met wielrem
Standaard	EN12528 - Meubelwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	100 kg
Statisch Draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	88 mm
Totale breedte	65 mm
Totaal gewicht	0,295 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Glijlager met tussenbus
As	Genageld
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	75 mm
Breedte Loopvlak	10 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	75 Shore D

VORK

Materiaal	Polyamide
Vork Vorm	Dubbele wielbehuizing, gesloten, met koepel
Zwenklager	Stift, zwenkend
Kleur	Wit aluminium (RAL9006)
Offset	30 mm
Zwenk radius	106 mm
Uitzwenking	212 mm
Diameter koepel	45 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Stiftgat voor B10-bevestiging
Diameter boutgat diameter	11 mm

LUMINA

5525UOI075L51-11 RAL9006

EAN 4031582310696
Bestelnummer 00073425



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

