

## LUMINA

AA23PJ050B10-11X20/10 9011/9011/7042

EAN 4031582317527



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ● ○ |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ● ○ |
| Desgaste                | ● ● ● ● ○ |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Nome do produto                         | Lumina                                    |
| Tipo                                    | Rodízio giratório com travão intermitente |
| Capacidade de carga a 3 km/h            | 40 kg                                     |
| Elétrico condutivo                      | Não                                       |
| Aço inoxidável                          | Não                                       |
| Capacidade de carga estática            | 80 kg                                     |
| Intervalo de temperatura (mínimo)-20 °C |                                           |
| Intervalo de temperatura (Máximo)       | 60 °C                                     |
| Altura total                            | 54 mm                                     |
| Largura geral                           | 55 mm                                     |
| Peso geral                              | 0,1 kg                                    |

## SUPORTE

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Material da caixa       | Polipropileno                   |
| Em Forma de Garfo       | Roda dupla com suporte, fechada |
| Rolamento giratório     | Com espiga, giratória           |
| Cor                     | Preto grafite (RAL9011)         |
| Offset                  | 20 mm                           |
| Raio giratório          | 52 mm                           |
| Interferência giratória | 104 mm                          |
| Diâmetro do dome        | 0 mm                            |

## RODA

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Material do centro da roda | Polipropileno                |
| Material do piso da roda   | Borracha termoplástica       |
| Rolamento                  | Rolamento liso com espaçador |
| Eixo                       | Rivetado                     |
| Cor do Piso                | "Traffic grey A" (RAL7042)   |
| Cor da Roda                | Preto grafite (RAL9011)      |
| Anti-fios                  | Sem anti-fios                |
| Diâmetro                   | 50 mm                        |
| Largura do Piso            | 8 mm                         |
| Diâmetro do furo do eixo   | 0 mm                         |
| Comprimento do cubo        | 0 mm                         |
| Largura do corpo           | 8 mm                         |
| Dureza do Piso (A)         | 87 Shore A                   |

## ENCAIXE

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Tipo de fixação       | Anel de Espiga, com colar |
| Diâmetro do furo      | 1 mm                      |
| Diâmetro da Espiga    | 11 mm                     |
| Comprimento da Espiga | 20 mm                     |

# LUMINA

AA23PJ1050B10-11X20/10 9011/9011/7042

EAN 4031582317527

Número de encomenda 00071611

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

