

# LUMINA

AA23POI050B10-11X20/10 9011/9011

EAN 4031582317534

Numéro de commande 00071364



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Nom du produit                  | Lumina  |
| Type                            | Roulette pivotante avec Blocage intermittent en fonction de la charge |
| Standard                        | EN12528 - Roulettes d'ameublement                                     |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 40 kg   |
| Statique Capacité de charge     | 80 kg   |
| Plage de température (minimale) | -20 °C  |
| Plage de température (maximale) | 60 °C   |
| Hauteur                         | 55 mm   |
| Largeur totale                  | 55 mm   |
| Poids global                    | 0,097 kg  |

## ROUE

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Matériau du corps         | Polypropylène                    |
| Bandage                   | Identique au corps de Roue       |
| Roulement                 | Moyeu lisse avec tube Entretoise |
| Axe                       | Rivelé                           |
| Couleur Bandage           | Noir graphite (RAL9011)          |
| Couleur Roue              | Noir graphite (RAL9011)          |
| Pare-fils                 | Sans protège-filet               |
| Diamètre                  | 50 mm                            |
| Largeur du Bandage        | 8 mm                             |
| Diamètre du trou de l'Axe | 0 mm                             |
| Longueur de moyeu         | 0 mm                             |
| Largeur du corps          | 8 mm                             |
| Dureté du Bandage (D)     | 65 Shore D                       |

## CHAPE

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Matériau                | Polypropylène                     |
| Forme Chape             | Roue Double Chape de Roue, fermée |
| Pivot                   | Tige pivotante                    |
| Couleur                 | Noir graphite (RAL9011)           |
| Déport                  | 20 mm                             |
| Rayon d'encombrement    | 52 mm                             |
| Diamètre d'encombrement | 104 mm                            |
| Diamètre du dôme        | 0 mm                              |

## RACCORD

|                    |  |
|--------------------|--|
| Type de raccord    | Tige avec anneau de préhension, avec col |
| Tige Diamètre Tige | 11 mm                                    |
| Tige Longueur Tige | 20 mm                                    |

# LUMINA

AA23POI050B10-11X20/10 9011/9011

EAN 4031582317534

Numéro de commande 00071364



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

---

