

# AGILA

2477XSP150R47-32-35

EAN 4031582344912



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Usure ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Nom du produit                  | Agila                              |
| Type                            | Roulette pivotante à blocage total |
| Norme                           | EN12530 - Roulettes d'appareils    |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 100 kg                             |
| Conducteur d'électricité        | ✓                                  |
| Capacité de charge statique     | 200 kg                             |
| Plage de température (minimale) | -10 °C                             |
| Plage de température (maximale) | 40 °C                              |
| Hauteur                         | 188 mm                             |

## ROUE

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Corps de roue         | Polyamide, conducteur d'électricité             |
| Bandage               | Polyuréthane, injecté, conducteur d'électricité |
| Roulement             | Roulement à billes de précision                 |
| Pare-fils             | Avec pare-fils                                  |
| Diamètre              | 150 mm  |
| Largeur du bandage    | 32 mm   |
| Dureté du bandage (D) | 40 Shore D                                      |

## CHAPE

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Matériau                | Tôle d'acier, moyenne    |
| Forme de la chape       | Galbée                   |
| Pivot                   | Double rangée de billes, |
| Déport                  | 36 mm                    |
| Rayon d'encombrement    | 131 mm                   |
| Diamètre d'encombrement | 262 mm                   |

## FIXATION

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Type de fixation              | Fixation expansible synthétique, carrée                                   |
| Fixation expansible (minimum) | 32 mm   |
| Fixation expansible (maximum) | 35 mm   |
| Note                          | Veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande. |

# AGILA

2477XSP150R47-32-35

EAN 4031582344912



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

