

AGILA

2475UAP050P30-11

EAN 4031582404302



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ● ○ ○
Kustības trokšnis	● ● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○ ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Agila
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Kravnesība pie 3 km/h	40 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	80 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	69 mm
Kopējais platums	43 mm
Kopējais svars	0,18 kg

KRONŠTEINIS

Mājojļa materiāls	Tērauda loksne, vidēja
Dakšas forma	Plaša
Grozāmais gultnis	Divu bumbu sacīkstes
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Ofsets	24 mm
Pagrieziena rādiuss	82 mm
Grozāms savienojums	164 mm
Kupola diametrs	41 mm

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Poliuretāns, injicēts
Gūtnis	Cusciniti a sfera di precisione
Ritenis krāsa	Sudraba pelēka (RAL7001)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	50 mm
Protektora platums	19 mm
Korpusa platums	19 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Avere zem skrūves
Skrūves atveres diametrs	11 mm
Ieteikums	Ritentiņus var uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm.

AGILA

2475UAP050P30-11

EAN 4031582404302

Pasūtījuma numurs 00033321
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

