

# RADIATA

994TETP080P64

EAN 4031582423471



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Valivý odpor       | ● ● ● ● ● ● |
| Hlučnost           | ● ● ● ○ ○   |
| Opotřebení         | ● ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ○ ○   |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Název produktu              | Radiata  |
| Typ                         | Kolečko  |
| Nosnost 3 km/h              | 1500 kg  |
| Elektrické vodivé           | Ne       |
| Nerezové                    | Ne       |
| Rozsah teploty (minimální)  | -20 °C   |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C    |
| Celková výška               | 166 mm   |
| Celková hmotnost            | 24,06 kg |

## UCHYCENÍ

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Materiál pouzdra | Litina nebo kovaná litina, těžká |
| Tvar Vidlice     | Uchycení dvou Kolo               |
| Otočné ložisko   | Přesné kuličkové ložisko         |
| Průměr otáčení   | 400 mm                           |

## KOLO

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Materiál středu    | Ocel, železo             |
| Materiál běhounu   | Polyuretan, Odlitý       |
| Ložisko            | Přesné kuličkové ložisko |
| Ochranná krytka    | S ložiskovým pouzdem     |
| Průměr             | 80 mm                    |
| Šířka Běhoun       | 40 mm                    |
| Tvrdość Běhoun (A) | 92 Obuv A                |

## MONTÁŽ

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Typ uchycení                    | Obdélníková destička |
| Délka plotny                    | 175 mm               |
| Šířka plotny                    | 140 mm               |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 140 mm               |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 105 mm               |
| Průměr otvoru plotny            | 15 mm                |

# RADIATA

994TETP080P64

EAN 4031582423471



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

