

NOVATECH

ЕТУ 100X25-Ø20 HL14

EAN 4031582318852

Номер на поръчката 00830222



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●●○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●○

Устойчив на корозия ●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Novatech
Тип	Колело
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	210 kg
Товароносимост при 6 км/ч	170 kg
Статичен Товароносимост	420 kg
Температурен диапазон (минимален)	-10 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Общо тегло	0,48 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Стомана, желязо
Материал на реазбата	Полиуретан, Пресовано
Лагер	Прецизен сачмен лагер (RS/2RS)
Цвят на Колело	Медено жълто (RAL1005)
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	100 mm
Ширина на Резба	25 mm
Диаметър на отворите Ос	20 mm
Дължина на центъра	14 mm
Ширина на тялото	25 mm
Твърдост на Резба (A)	92 Бръснач A
Твърдост на Резба (D)	42 Бръснач D

NOVATECH

ЕТУ 100X25-Ø20 HL14

EAN 4031582318852

Номер на поръчката 00830222



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

