



A kép eltérhet az eredeti terméktől

#### TELJESÍTMÉNY

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ● ● ● ● ● |
| Mozgás zajkibocsátása              | ● ● ● ● ● |
| Kopás                              | ● ● ● ● ● |
| Korrozióálló képesség              | ● ● ● ● ● |

#### ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Termék neve                       | Kappa                       |
| Ház típusa                        | Fixvillás görgő             |
| Standard                          | EN12533 - Nehézipari görgők |
| Teherbírás 4 km/h-nál             | 540 kg                      |
| Teherbírás 6 km/h-nál             | 450 kg                      |
| Elektromosan vezető               | Nem                         |
| Rozsdamentes                      | Nem                         |
| Statikus teherbírás               | 900 kg                      |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C                      |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 85 °C                       |
| Összsúly                          | 3,78 kg                     |
| Teljes szélesség                  | 98 mm                       |

#### VÁZ

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| A ház anyaga       | Öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz |
| Villa alakja       | Széles, Megerősített            |
| Szín               | Kék passzívált                  |
| Lubrication nipple | 1                               |
| Kupola átmérője    | 96 mm                           |

#### KERÉK

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Tread hardness               | puha                                         |
| Felépítmény anyaga           | Acéllemez, nehéz                             |
| Futófelület anyaga           | Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált |
| Csapágy                      | Precíziós golyóscsapágy                      |
| Tengely                      | Csavar anyával                               |
| Kerék színe                  | Szürke / nem jelölt                          |
| Szálvédők                    | Futófelület védelemmel                       |
| Átmérő                       | 160 mm                                       |
| Futófelület szélessége       | 50 mm                                        |
| Test szélessége              | 50 mm                                        |
| A futófelület keménysége (A) | 67 Shore A                                   |

#### SZERELVÉNY

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerelvény típusa                 | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza                  | 135 mm                   |
| Talplemez szélessége              | 110 mm                   |
| Lemezfurat hossza (minimális)     | 75 mm                    |
| Lemezfurat hossza (maximális)     | 80 mm                    |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 75 mm                    |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 105 mm                   |
| Tengely furat átmérője            | 11 mm                    |

