PRODUCTINFORMATIE

STYLEA

5925UAP075P40 60x60 RAL9002 TFR

EAN 4031582394504



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●○○
Bewegingsgeluid	●●●○○
Verloop	●●●○○
Corrosieweerstand	●●●●○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Stylea
Type	Zwenkwiel met wielrem
Standaard	EN12528 - Meubelwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	80 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	160 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	75 mm
Totale breedte	54 mm

VORK

Materiaal van de behuizing	Polyamide
Vork Vorm	Dubbele vorkwiel
Zwenklager	Stift, zwenkend
Kleur	Grijs wit (RAL9002)
Offset	23 mm
Zwenk radius	81 mm
Uitzwenking	162 mm
Diameter koepel	30 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lager	Precisiekogellagers
As	Genageld
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	75 mm
Breedte Loopvlak	15 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Vierkante plaat
Lengte plaat	60 mm
Breedte plaat	60 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	48 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	48 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


STYLEA

5925UAP075P40 60x60 RAL9002 TFR

EAN 4031582394504

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings



© Copyright 2026 TENTE International GmbH