**ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ**

# ALPHA

## 3477UAR125P62 natural/3004

EAN 4031582305760



Изображение может отличаться от оригинального продукта

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

| | |
|---|---|
| Производительность рулона | ●●●○○ |
| Шум движения | ●●●○○ |
| Исчезновение | ●●●●○ |
| Устойчивость к коррозии | ●●●○○ |

### ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|---|---|
| Название продукта | Alpha |
| Тип | Поворотное Колесная опора с Общий тормоз |
| Стандартный | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
| Грузоподъемность при 4 км/ч | 200 kg |
| Электропроводящий | Нет |
| Нержавеющая сталь | Нет |
| Грузоподъемность статическая | 400 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -25 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 80 °C |
| Общая высота | 155 mm |
| Общая ширина | 75 mm |
| Общий вес | 1,09 kg |

### КРОНШТЕЙН

| | |
|---|---|
| Материал корпуса | Стальной лист, тяжелый |
| Форма Вилы | Широкая |
| Поворотный узел | Две гонки с мячом |
| Цвет | Пассивированный голубым |
| Офсет (Смещение) | 40 mm |
| Радиус поворота | 123 mm |
| Поворотное соединение | 246 mm |
| Диаметр купола | 75 mm |

### КОЛЕСО

| | |
|---|---|
| Материал корпуса | Полиамид |
| Материал протектора | Полиуретан, Инжекционный |
| Подшипник | Роликовый (Игольчатый) подшипник |
| Ось | Винт с гайкой |
| Цвет Колесо | Натуральный белый |
| Защита от проводов | Без защиты резьбы |
| Диаметр | 125 mm |
| Ширина Протектор | 32 mm |
| Ширина тела | 32 mm |
| Твердость Протектор (A) | 92 Береговая A |
| Твердость Протектор (D) | 42 Береговая D |

### ФИТИНГ

| | |
|---|---|
| Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины | 105 mm |
| Ширина пластины | 80 mm |
| Длина отверстия пластины (минимальная) | 77 mm |
| Длина отверстия пластины (максимальная) | 60 mm |
| Ширина отверстия пластины (минимальная) | 77 mm |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 80 mm |
| Диаметр отверстия пластины | 9 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# ALPHA

3477UAR125P62 natural/3004

EAN 4031582305760

Номер заказа 00039100

**Чертежи изделия**

