

DURATECH

TOP 082x91-Ø20 HL93

EAN 4031582322637



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид, тежък
Материал на реазбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело	Естествено бяло
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	82 mm
Ширина на Резба	91 mm
Диаметър на отворите Ос	20 mm
Дължина на центъра	93 mm
Ширина на тялото	91 mm
Твърдост на Резба (D)	75 Бръснач D
Тип лагер	6204ZV

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ● ●
Шум от движение	● ● ○ ○ ○
Привличане	● ● ● ● ●
Устойчив на корозия	● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Duratech
Тип	Колело
Стандартен	EN12533 – Тежкотоварни коела
Товароносимост при 4 км/ч	900 kg
Товароносимост при 6 км/ч	720 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	1800 kg
Температурен диапазон (минимален)	-40 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Общо тегло	0.57 kg

