MAXTECH

UAR080x30-Ø12 HL44,4 BURDEOS

EAN 4031582372878

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



ROUE

Diamètre	80 mm
Largeur du bandage	30 mm
Diamètre de l'alésage	12 mm
Longueur de moyeu	44.4 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●●○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Maxtech
Capacité de charge à 4 km/h	100 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0.17 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

MAXTECH

UAR080x30-Ø12 HL44,4 BURDEOS

EAN 4031582372878

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit

