

KAPPA FLEX

9758ITP200P63 SH92A

EAN 4031582443646



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ○
Atràcia	● ● ● ● ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Kappa flex
Tipus	Rueda fija
Tracidad de carga a 4 km/h	450 kg
Tracidad de carga a 6 km/h	300 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	900 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	260 mm
Pes total	4,7 kg

SUPORT

Material d'habitatge	ferro fos o ferro forjat, pesat
Forquilla Forma	Amb la primavera

RODA

Material corporal	Alumini
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Fos
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Eix	Estirada de nou
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	200 mm
Banda de rodadura ample	50 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	142 mm
Placa ampla	111 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)	99 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	112 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)	74 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	83 mm
Placa de diàmetre	12,7 mm