

## AGILA

2470PIP100P30-11

EAN 4031582361261

Pasūtījuma numurs 00038838



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Rullļa veikspēja     | ● ● ● ○ ○ |
| Kustības troksnis    | ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums             | ● ● ● ○ ○ |
| Korozijas izturīgums | ● ● ● ○ ○ |

## PAMATAATRIBŪTI

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Agila                            |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis       |
| Standarta                            | EN12530 - Ierīču atbalsta riteni |
| Kravnesība pie 3 km/h                | 80 kg                            |
| Statiskā kravnesība                  | 160 kg                           |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -20 °C                           |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C                            |
| Kopējais augstums                    | 135 mm                           |
| Kopējais svars                       | 0,615 kg                         |

## RITENIS

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Korpusa materiāls      | Polipropilēns                    |
| Protektora materiāls   | Cietā gumija, bez marķējuma      |
| Gūltnis                | Cuscinetti a sfera di precisione |
| Izplešanās armatūra    | Ar vītņu aizsargu                |
| Diametrs               | 100 mm                           |
| Protektora platums     | 32 mm                            |
| Protektora cietība (A) | 75 Krasts A                      |

## KRONŠTEINIS

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Materiāls           | Tērauda loksne, vidēja |
| Dakšas forma        | Plašs                  |
| Grozāmais gūltnis   | Divu bumbu sacīkstes   |
| Ofsets              | 38 mm                  |
| Pagrieziena rādiuss | 88 mm                  |
| Grozāms savienojums | 176 mm                 |

## UZSTĀDĪŠANA

|                          |                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Uzstādīšanas veids       | Avere zem skrūves                                            |
| Skrūves atveres diametrs | 11 mm                                                        |
| Ieteikums                | Ritentiņus var uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. |

# AGILA

2470PIP100P30-11

EAN 4031582361261  
Pasūtījuma numurs 00038838



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

