

# AGILA

2477PJO125P30-13

EAN 4031582335071

Número de encomenda 00005173



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●○○

Ruído de movimento ●●●●●

Desgaste ●●●○○

Resistência à corrosão ●●●○○

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto                   | Agila                                |
| Tipo                              | Rodízio giratório com travão total   |
| Padrão                            | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
| Capacidade de carga a 3 km/h      | 100 kg                               |
| Capacidade de carga estática      | 200 kg                               |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C                               |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 60 °C                                |
| Altura total                      | 160 mm                               |
| Largura geral                     | 60 mm                                |
| Peso geral                        | 0,811 kg                             |

## RODA

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Material do centro da roda | Polipropileno            |
| Material do piso da roda   | Borracha termoplástica   |
| Rolamento                  | Rolamento liso           |
| Cor da Roda                | Cinza prateado (RAL7001) |
| Anti-fios                  | Sem anti-fios            |
| Diâmetro                   | 125 mm                   |
| Largura do Piso            | 32 mm                    |
| Largura do corpo           | 32 mm                    |
| Dureza do Piso (A)         | 87 Shore A               |

## SUPORTE

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Material                | Folha de aço, média   |
| Em Forma de Garfo       | Amplo                 |
| Rolamento giratório     | Duas filas de esferas |
| Cor                     | Passivada a azul      |
| Offset                  | 41 mm                 |
| Raio giratório          | 131 mm                |
| Interferência giratória | 262 mm                |
| Diâmetro do dome        | 60 mm                 |

## ENCAIXE

|                  |  |
|------------------|--|
| Tipo de fixação  | Furo da rosca  |
| Diâmetro do furo | 13 mm  |
| Sugestão         | Os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento. |

## INFORMAÇÕES DO PRODUTO

# AGILA

2477PJO125P30-13

EAN 4031582335071

Número de encomenda 00005173



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS

---

