

# AGILA

2470PIO125P30-13

EAN 4031582365047



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek



Hałas ruchowy



Odejście



Odporność na korozję



## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Nazwa produktu                 | Agila                                    |
| Typ                            | Kółko obrotowe                           |
| Standardowy                    | EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń |
| Nośność przy 3 km/h            | 80 kg                                    |
| Przewodzące prąd elektryczny   | Tak                                      |
| Nierdzewne                     | Nie                                      |
| Nośność statyczne              | 160 kg                                   |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -20 °C                                   |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C                                    |
| Wysokość całkowita             | 160 mm                                   |
| Waga całkowita                 | 0,63 kg                                  |

## OBUDOWA

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Materiał obudowy       | Arkusze stalowy, średni |
| Kształt Widelec        | Poszerzane              |
| Łożysko obrotowe       | Dwa wyściigi kulkowe    |
| Kolor                  | pasywowany na niebiesko |
| Wysięg                 | 41 mm                   |
| Promień działania koła | 103,5 mm                |
| Zasięg działania koła  | 207 mm                  |

## KOŁO

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Materiał bieżni      | Guma pełna, nie brudzący śladów |
| Łożysko              | Łożysko ślizgowe                |
| Oslony gwintu        | Bez osłony gwintu               |
| Średnica             | 125 mm                          |
| Szerokość Bieżnia    | 32 mm                           |
| Twardość Bieżnia (A) | 80 Shore A                      |

## MOCOWANIE

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Typ mocowania           | Otwór na śrubę   |
| Średnica otworu Trzpień | 13 mm  |
| Wskazówka               | Kółka można montować za pomocą standardowych śrub o dowolnej długości. |

# AGILA

2470PIO125P30-13

EAN 4031582365047

Numer zamówienia 00039523  
Product Drawings

---



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

