

## ZETA REVERSE

468BIFP125P63

EAN 4031582398120



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ● ● ○ |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ● ● ● |
| Ishrana                | ● ● ● ● ○ ○ |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ● ○ ○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Zeta reverse                                                          |
| Tip                            | Okreni Tocak sa potpuna kocnica i usmerena kocnica napunjenom oprugom |
| Standard                       | EN12532 - transportna oprema                                          |
| Nosivost na 4 km/h             | 300 kg                                                                |
| Nosivost na 6 km/h             | 240 kg                                                                |
| Električni provod              | no                                                                    |
| nerdjajuci                     | no                                                                    |
| Statički Nosivost              | 600 kg                                                                |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C                                                                |
| Opseg temperature (maksimalni) | 85 °C                                                                 |
| Sveukupna visina               | 164 mm                                                                |
| Ukupna širina                  | 96 mm                                                                 |
| Ukupna težina                  | 3.26 kg                                                               |

## KUCISTE

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Materijal kućišta | Čelični list, veoma težak                 |
| oblik viljuska    | siroko, Ojacano                           |
| okretni lezaj     | Dve trke za loptu, Ojacano ili nerdjajuci |
| Boja              | plavo cinkovano                           |
| ofset             | 60 mm                                     |
| Otpor okretanju   | 235 mm                                    |
| Prečnik kupole    | 96 mm                                     |

## TOCAK

|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| Tread hardness             | mekan                                      |
| Materijal za telo          | Aluminijum                                 |
| materijal omotaca          | Elastična guma, neobeležena, vulkanizovana |
| Nošenje                    | precizini kuglični lezaj                   |
| osovina                    | Završena sa navrtkom                       |
| Boja Tocak                 | Siva/ne-označavanje                        |
| stićnici omotaca           | Bez stražara                               |
| Prečnik                    | 125 mm                                     |
| Širina omotac              | 50 mm                                      |
| Širina tela                | 50 mm                                      |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 67 Šešelj A                                |

## PRILAGOĐAVANJE

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Tip uklapanja                    | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče                     | 137 mm            |
| Širina ploče                     | 105 mm            |
| Dužina otvora ploče (Minimalno)  | 75 mm             |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 80 mm             |
| Širina otvora ploče (Minimalno)  | 75 mm             |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 105 mm            |
| Prečnik otvora ploče             | 11 mm             |

# ZETA REVERSE

468BIFP125P63

EAN 4031582398120

Broj porudžbine 00860832  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

