



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ● ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Anika
Tipo	Rueda giratoria con Freno de rueda
Estándar	EN12528 - Ruedas para muebles
Capacidad de carga a 3 km/h	40 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	80 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	40 °C
Altura total	57 mm
Ancho total	37 mm
Peso total	0.65 kg

SOPORTE

Material de la carcasa	Poliamida
Forma de Horquilla Forma	Soporte de Aro Doble Soporte
Rodamiento giratorio	Vástago giratorio Espiga
Radio de giro	64 mm
Interferencia de giro	128 mm
Diámetro del domo	18 mm

ARO

Material del cuerpo	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Poliuretano, Inyectado
Cojinete	Cojinete liso con Separador tubo separador
Eje	Remachado
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	55 mm
Ancho de Banda de rodadura	11 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	92 Shore A

AJUSTE

Tipo de ajuste	Agujero ciego para conexión B10
Diámetro del agujero del Perno	10 mm

ANIKA

5925UAI055L51-10

EAN 4031582406405



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

