

# MAXTECH

UAD200X50-Ø20 HL58 RED

EAN 4031582419337



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ○ ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ● ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Productnaam                  | Maxtech                       |
| Behuizingstype               | Wiel                          |
| Standaard                    | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/h     | 500 kg                        |
| Statisch draagvermogen       | 1000 kg                       |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -40 °C                        |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C                         |
| Totaal gewicht               | 0,91 kg                       |

## WIEL

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Materiaal wielkern            | Polyamide              |
| Materiaal loopvlak            | Polyurethaan, Gespoten |
| Lagering                      | Rollager, Roestvrij    |
| Diameter                      | 200 mm                 |
| Breedte Loopvlak              | 50 mm                  |
| Diameter Asgat                | 20 mm                  |
| Naaflengte                    | 58 mm                  |
| Hardheid van het Loopvlak (D) | 42 Shore D             |

# MAXTECH

UAD200X50-Ø20 HL58 RED

EAN 4031582419337



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

---

