

# AGILA TWIN

2975YGO050P30-11

EAN 4031582357783



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ● ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ● ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ● ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Productnaam                  | Agila twin                         |
| Type                         | Wielen met Wielslot                |
| Standaard                    | EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/h     | 70 kg                              |
| Elektrisch geleidend         | Ja                                 |
| Roestvrij                    | Nee                                |
| Statisch draagvermogen       | 140 kg                             |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                             |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C                              |
| Totale hoogte                | 69 mm                              |
| Totaal gewicht               | 0,26 kg                            |

## BEHUIZING

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Materiaal van de behuizing | Staalplaat, medium      |
| Vork Vorm                  | Behuizing met twee Wiel |
| Zwenklager                 | Twee balraces           |
| Offset                     | 25 mm                   |
| Zwenk radius               | 77 mm                   |
| Draaicirkel                | 155 mm                  |

## WIEL

|                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Materiaal wielkern            | Polypropyleen, elektrisch geleidend          |
| Materiaal loopvlak            | Thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend |
| Lagering                      | Glijlager                                    |
| Afdekkapjes                   | Zonder schroefdraadbeschermer                |
| Diameter                      | 50 mm                                        |
| Breedte Loopvlak              | 19 mm                                        |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 87 Shore A                                   |

## FITTING

|                  |         |
|------------------|---------|
| Type bevestiging | Boutgat |
| Boutgat diameter | 11 mm   |

# AGILA TWIN

2975YGO050P30-11

EAN 4031582357783

Bestelnummer 00034276  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

