

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDR- 60-S-NYN

EAN 4031582413304



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ○ ○ ○ ○ ○

Шум от движение ○ ○ ○ ○ ○

Привличане ○ ○ ○ ○ ○

Устойчив на корозия ○ ○ ○ ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта Footmaster

Тип Въртящ се Колело

Товароносимост при 3 км/ч 250 kg

Електропроводим Не

Неръждаемост Не

Статичен Товароносимост 250 kg

Температурен диапазон
(минимален) -10 °CТемпературен диапазон
(максимален) 90 °C

Обща височина 82.5 mm

Обща ширина 70 mm

Общо тегло 0.7 kg

ВИЛКА

Цвят	Бяло
Изместване	38 mm
Радиус на завъртане	63 mm
Интерференция при завъртане	126 mm
Диаметър на купол	70 mm

КОЛЕЛО

Лагер	Ролков лагер, намокрен
Цвят на Колело	Черно
Диаметър	50 mm
Ширина на Резба	25 mm
Ширина на тялото	25 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDR- 60-S-NYN

EAN 4031582413304

Номер на поръчката 00062081

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

