PRODUCTINFORMATIE

ELASTECH

SFP 160x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582322200



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	●●○○○
Bewegingsgeluid	●●●●●
Verloop	●●●○○
Corrosieweerstand	●●●○○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Elastech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	540 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	450 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	900 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	85 °C
Totaal gewicht	1,12 kg

WIEL

Tread hardness	zacht
Wielkern materiaal	Staalplaat, zwaar
Materiaal loopvlak	Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Lager	Precisiekogellagers
Kleur Wiel	Grijs / niet-markering
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	160 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Asgatdiameter	20 mm
Naaflengte	60 mm
Breedte wielkern	50 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	68 Shore A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

SFP 160x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582322200

Bestelnummer 00830558

Producttekeningen



ELASTECH

SFP 160x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582322200

Bestelnummer 00530458

