

ZETA REVERSE

468BITP160P63 SOFT CV

EAN 4031582398410
Bestelnummer 00860900



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Zeta reverse
Type	Wielen met Totale vergrendeling en veerbelaste Richtingsslot
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	550 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	440 kg
Statisch draagvermogen	1100 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	200 mm
Totale breedte	96 mm
Totaal gewicht	3,709 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Aluminium
	zacht
	convex
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lagering	Precisie kogellagers
As	Geschroefd met moer
Wielkleur	Verkeersgrijs A (RAL7042)
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	160 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Breedte wielkern	50 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	80 Shore A

BEHUIZING

Materiaal	Staalplaat, zeer zwaar
Vork Vorm	Breed, Versterkt
Zwenklager	Twee balraces, Versterkt of Roestvrij
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	55 mm
Zwenk radius	161 mm
Draaicirkel	322 mm
Diameter koepel	96 mm

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	137 mm
Breedte plaat	105 mm
Lengte plaatgat (minimaal)	75 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	80 mm
Breedte plaatgat (minimaal)	75 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	105 mm
Diameter plaatgat	11 mm

ZETA REVERSE

468BITP160P63 SOFT CV

EAN 4031582398410
Bestelnummer 00860900



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

