PRODUKTINFORMATION

PURETECH

FVP 200x75-Ø25 HL90

EAN 4031582365412



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●○○○
Kørselsstøj	●●●●●
Abrasion	●●●○○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Puretech
Type	Hjul
Standard	EN12533 – Sværlasthjul
Belastning ved 4 km/t	600 kg
Belastning ved 6 km/t	500 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	1000 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Samlet vægt	5,89 kg

HJUL

Tread hardness	blød
Fælgmateriale	Støbejern
Hjulbanemateriale	Massiv gummi, sort
Leje	Præcisionskugleleje
Hjul farve	Jet black (svarende til RAL9005)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	200 mm
Hjulbane bredde	75 mm
Aksel Huldiameter	25 mm
Navlængde	90 mm
Fælgbredde	75 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	68 Shore A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH

FVP 200x75-Ø25 HL90

EAN 4031582365412

Bestillingsnummer 00828528

Produkttegninger




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

PURETECH

FVP 200x75-Ø25 HL90

EAN 4031582365412

Bestillingsnummer 00828528



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH