

INTEGRAL TWIN

2940UAP150R05-32

EAN 4031582302516



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ● ●
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Integral twin
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	līdzīgs EN12531- Slimnīcas gultu atbalsta riteņi
Kravnēsība pie 3 km/h	150 kg
Kravnēsība pie 4 km/h	150 kg
Statiskā kravnēsība	300 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-30 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais augstums	175 mm
Kopējais platums	70 mm
Kopējais svars	1,545 kg
Sertifikācija	Pārbaudīts un uzraudzīts ar TÜV Süd



«German Design» balva



«Red Dot» dizaina balva

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliāmīds
Protektora materiāls	Poliuretāns, injicēts
Gūltnis	Cuscinetti a sfere di precisione
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	150 mm
Protektora platums	15 mm
Protektora cietība (D)	42 Krasts D

KRONŠTEINIS

Materiāls	Tērauda loksne, vidēja
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteins
Grozāmais gultnis	Precīzijas lodīšu gultnis
Ofsets	45 mm
Pagrieziena rādiuss	120 mm
Grozāms savienojums	240 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Ciets stienis, apaļš
Skrūves diametrs	32 mm
Skrūves garums	45 mm

INTEGRAL TWIN

2940UAP150R05-32

EAN 4031582302516



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI



«German Design» balva



«Red Dot» dizaina balva