

## LUMINA

6A20YGI050L51-8

EAN 4031582311334

Номер заказа 00078776



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Lumina
Тип корпуса	Поворотное Колесная опора
Стандартный	EN12528 - Мебельные колесные опоры
Грузоподъемность при 3 км/ч	40 kg
Электропроводящий	✓
Грузоподъемность статическая	80 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	40 °C
Общая высота	54 mm
Общая ширина	55 mm
Общий вес	0,141 kg

## КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен, электропроводный
Материал протектора	Термопластичная резина, электропроводная
Подшипник	Подшипник скольжения с Проставка трубой
Ось	Заклепки
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	50 mm
Ширина Протектор	10 mm
Твердость Протектор (A)	87 Береговая A

## КРОНШТЕЙН

Материал	Цинковое литье под давлением / алюминий
Форма Вилы	Корпус сдвоенного Колесо, закрытый Кронштейн
Поворотный узел	Стержень, поворотный
Радиус поворота	51 mm
Поворотное соединение	102 mm

## ФИТИНГ

Тип фитинга	Глухое отверстие для фитинга B10
Диаметр отверстия Болт	8 mm

# LUMINA

6A20YGI050L51-8

EAN 4031582311334  
Номер заказа 00078776



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

---

